


Garant
CNMM 120408, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VR
 Globina reza a_p : 2 - 8 mm
 Podajanje f : 0,2 - 0,8 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	2 - 8 mm
Podajanje f	0,2 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Lomilec odrezkov	VR
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje