


**Garant****WNMG 080412, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 252210 HB7120-1 |
| GTIN                  | 4045197820211   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Radij rezila                            | 1,2 mm          |
| Lomilec odrezkov                        | VG              |
| Zvrst                                   | HB7120-1        |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 240 m/min  |
| Podajanje f                             | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen     |
| Glavna uporaba                          | M               |
| Globina reza $a_p$                      | 1,5 - 6 mm      |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba obdelava  |
| Rezalni material                        | HM              |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | WNMG 080412     |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 6               |

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje