


Garant**SNMG 190616, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7120-1 Radij rezila: 1,6 mm
Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VG
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje