

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje