


Garant**CNMM 160612, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160612 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 8 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,8 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VR
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm

Globina reza a_p	2 - 8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje