

**Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji  $\emptyset$   $\times$  debelina b1: 22X0,03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 22X0,03
GTIN	4045197306715
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

**Tehnični opis**

Debelina b <sub>1</sub>	0,03 mm
Zunanji $\emptyset$	33 mm
Notranji $\emptyset$	22 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje