

HOLEX**Nevrteča konica s polvrhom z vložkom iz karbidne trdine, Morsekonus: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	323800 4
GTIN	4045197296740
Razred artikla	32L

Opis**Izvedba:**

Kot konice 60°, površina brušena.

Konice s polvrhom z globoko vgrajeno **konico iz karbidne trdine**. Ta oblika omogoča primik stružnega noža čelni strani obdelovanca.

Konice z vrhom iz karbidne trdine so opremljene z označevalnim žlebom, ki označuje maksimalno naknadno ostrenje konice

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrčiti z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Standard:**DIN 806**

Zunanji Ø D: 31,6 mm

Celotna dolžina L: 160 mm

Ø karbidne trdine H: 14 mm

Dolžina površine L₁: 50 mm

Razdalja med površino in konico b: 5 mm

Tehnični opis

Dolžina površine L ₁	50 mm
Zunanji Ø D	31,6 mm
Ø karbidne trdine H	14 mm

Razdalja med površino in konico b	5 mm
Morsekonus	4
Celotna dolžina L	160 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica