

Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji \emptyset \times debelina b1: 27X0,05mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 27X0,05
GTIN	4045197306821
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

Tehnični opis

Debelina b ₁	0,05 mm
Zunanji \emptyset	39 mm
Notranji \emptyset	27 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje