

Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji \emptyset \times debelina b1: 40X0,6mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 40X0,6
GTIN	4045197307057
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

Tehnični opis

Debelina b ₁	0,6 mm
Zunanji \emptyset	54 mm
Notranji \emptyset	40 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje