

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B, BT 40, Vpenjalna širina:
0,5-16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	98 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 6
Vpenjalna širina	0,5 - 16 mm
Zunanji \varnothing D	57 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Izvičaj za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 6 mm	627481 6
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40