

**Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika A, BT 40, Vpenjalna širina: 0,3-8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	78 mm
Vpenjalna širina	0,3 - 8 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 4
Zunanji Ø D	36 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 30 µm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

**Pribor**

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 4 mm	627481 4
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40