

3M**Samozavarilni izolirni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M Scotch® 23 je lepilni trak iz etilena, propilena in kavčuka, odporen proti ozonu in združljiv z vsemi materiali kabelskih plaščev, ki se ponaša z odličnimi dielektričnimi lastnostmi.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Širina	19 mm
Debelina	0,76 mm
Dolžina	9 m
Raztegljivost	1000 %
Barva	črna
Oznaka proizvajalca	Scotch® 23

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Tesnjenje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Nosilni material	Etilen-propilen-kavčuk
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	odpornost proti vremenskim vplivom
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Minimalni rok trajanja	5 mesec
temperaturna obstojnost do	90 - 130 °C
Natezna trdnost	1,4 N/mm
Črtalo na voljo	da
Vrsta izdelka	Lepilni trak