

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303425 14
GTIN	4045197468031
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Podobna E-DIN 69882-8, oblika G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Vpenjalni premer D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Podatkovni list

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/303425-14>