

**Garant**

**Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B, BT 50, Vpenjalna širina:  
0,5-16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Natančnost krožnega teka  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	110 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 6
Vpenjalna širina	0,5 - 16 mm
Zunanji Ø D	57 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Izvičaj za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 6 mm	627481 6
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50