

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 40 kratek, Vpenjalni \varnothing D1: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303410 12
GTIN	4045197467843
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od \varnothing 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

\varnothing D ₂	24 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	12 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji \varnothing D	32 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Podstavna omara	354290
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12