

Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji \emptyset \times debelina b1: 22X0,5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 22X0,5
GTIN	4045197306777
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

Tehnični opis

Debelina b ₁	0,5 mm
Zunanji \emptyset	33 mm
Notranji \emptyset	22 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje