

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	kontinuirano
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje