

Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje