

**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje