

Garant**CCMT 09T308, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	kontinuirano
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje