

**Garant****CC.T 120404, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260064 HB7120-1 |
| GTIN                  | 4045197817143   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

CC.T 120404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: MF  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

## Tehnični opis

|   |                |
|---|----------------|
| Zvrst                                   | HB7120-1       |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 90 - 290 m/min |
| Lomilec odrezkov                        | VS             |
| Glavna uporaba                          | M              |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Globina reza $a_p$                      | 0,2 - 2,5 mm   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Rezalni pogoji                      | neprekinjen                             |
| Radij rezila                        | 0,4 mm                                  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava                       |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | CCMT 120404                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 2                                       |
| Toleranca                           | MF                                      |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |