

**Garant****DC.T 070202, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Razred artikla	21G

### Opis

DCMT 070202 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Radij rezila	0,2 mm

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje