

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7120-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7120-1

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje