

Garant
DC.T 11T308, Zvrst: HB7120-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
 Lomilec odrezkov: VS
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje