

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 40 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303430 18     |
| GTIN                  | 4045197468147 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

**Standard:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

**Tehnični opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Previsna dolžina A         | 160 mm        |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 18 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>           | 33 mm         |
| Zunanji Ø D                | 42 mm         |
| Trn za rezkarje            | BT 40 A = 160 |
| Standard vpenjalnega trna  | JIS B6339     |
| Standard vpenjalnega trna  | ISO 7388-2    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblika                                       | ADB                               |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                               |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Nakrčevalna vpenjalna glava       |

## Pribor

|   |                |
|---|----------------|
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308760 40      |
| Podstavna omara   | 354290         |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40      |
| Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40          | 354225 40      |
| Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm                     | 354235 16,1-22 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40                 | 308806 40      |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308790 40      |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308795 40      |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308765 40      |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40                  | 308802 40      |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1  | 354210 SU1     |
| Hladilna enota Tip CU1  | 354215 CU1     |
| Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm                    | 354240 12-20   |
| Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm                      | 354236 16,1-22 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308785 40      |