

**ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309000 10
GTIN	4045197151551
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10 – 9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v trgovini eShop.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	470 E
Zunanji Ø D	33 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

