

**Garant**
**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 40 kratek, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 18mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303410 18
GTIN	4045197467874
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od  $\varnothing$  6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

**Standard:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	33 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	18 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji $\varnothing$ D	42 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22