

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 kratek, Vpenjalni \varnothing D1: 20mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303415 20 |
| GTIN | 4045197467973 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od \varnothing 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------|
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 20 mm |
| Previsna dolžina A | 90 mm |
| \varnothing D ₂ | 33 mm |
| Zunanji \varnothing D | 42 mm |
| Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja |
| Trn za rezkarje | BT 40 kratek |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Hladilna enota Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Podstavna omara | 354290 |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |