

3M**Izolirni trakovi, 15 mm×10 m, Barva: BLACK**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je **univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak**. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Barva	črna
Širina	15 mm
Dolžina	10 m
Debelina	0,15 mm
Oznaka proizvajalca	3M® Temflex® 165

Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Natezna trdnost	2 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Označevanje
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Nosilni material	PVC-folija
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
temperaturna obstojnost do	90 °C
Raztegljivost	200 %
Značilnost blagovnega imena	15 mm×10 m
Vrsta izdelka	Lepilni trak