

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 50 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303445 10
GTIN	4045197486790
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Ø D ₂	24 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Podstavna omara	354290
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
	308720 50

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1