

**Lepilni trakovi ojačani s tkanino Stabilizirano, Širina×dolžina (mm×m): 38X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 53799 se ponaša z zelo dobro lepilno močjo na grobih podlagah. Mogoče ga je ročno odstraniti, je vodoodbojen, odporen proti vremenskim vplivom, strižno trden in zelo gibljiv. Zato je izjemno primeren za različna popravila in konstrukcijska dela ter tudi za pakiranje, povezovanje, lepljenje itd.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Barva	rdeča
Oznaka proizvajalca	53799
Širina	38 mm
Debelina	0,31 mm
Dolžina	25 m

Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	odporno proti obrabi
Lepilna masa	Naravni kavčuk
temperaturna obstojnost do	110 °C
Črtalo na voljo	ne
Natezna trdnost	7,7 N/mm
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Nosilni material	Tkanina
Finost tkanine	80 struktura
Raztegljivost	11 %
Uporaba	Povezovanje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Prekrivanje
Uporaba	Lepljenje
Lepilna moč na jeklu	0,47 N/mm
Vrsta izdelka	Lepilni trak