

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, BT 40 kratek, Vpenjalni Ø D1: 8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303410 8
GTIN	4045197467829
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Podstavna omara	354290