

3M**Filamentni lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 25X50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 8954 je iz polipropilena z **izredno čvrsto ojačitvijo iz steklenih vlaken (vzdolžno in prečno)** z veliko odpornostjo proti trganju in obrabi. **Primeren za transportno embalažo nevarnih snovi!**

Uporaba:

Za povezovanje v snope in varovanje, npr. varovanje na paleti ali v proizvodnji.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Širina	25 mm
Oznaka proizvajalca	8954
Barva	prozoren
Dolžina	50 m

Debelina	0,13 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Lepilna moč na jeklu	0,7 N/mm
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Pakiranje
Raztegljivost	10 %
Temperatura skladiščenja	21 °C
Natezna trdnost	13,5 N/mm
temperaturna obstojnost do	60 °C
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	odpornost proti trganju
Posebnosti	odporno proti obrabi
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Nosilni material	Folija iz polipropilena
Vrsta izdelka	Lepilni trak