

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329550 5 |
| GTIN | 4045197309532 |
| Razred artikla | 34D |

Opis**Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.****Standard:****DIN 6343****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|------------|
| Ø vpenjanja | 5 mm |
| K | 60 mm |
| F | 48 mm |
| A | 50 mm |
| Kot α | 15 stopinj |
| Celotna dolžina L | 94 mm |
| Tip | 173 E |

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava