

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 15mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 329550 15     |
| GTIN                  | 4045197309631 |
| Razred artikla        | 34D           |

**Opis****Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.****Standard:****DIN 6343****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

**Tehnični opis**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ø vpenjanja       | 15 mm      |
| A                 | 50 mm      |
| Kot α             | 15 stopinj |
| K                 | 60 mm      |
| F                 | 48 mm      |
| Celotna dolžina L | 94 mm      |
| Tip               | 173 E      |

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava