

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

329550 27

GTIN

4045197309754

Razred artikla

34D

**Opis****Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.****Standard:****DIN 6343****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

**Tehnični opis**

K

60 mm

Kot  $\alpha$ 

15 stopinj

A

50 mm

F

48 mm

Ø vpenjanja

27 mm

Celotna dolžina L

94 mm

Tip

173 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava