

**Podložni obroček za rezkarje, širok, Notranji Ø × debelina b1: 40X4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309930 40X4
GTIN	4045197307460
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Širina 2,0–60 mm. Iz jekla za cementiranje, kaljeni. Zunanji Ø brušen, plane površine lepane. Dopuslno odstopanje vzporednosti za širino obroča znaša IT 3, glede na izvrtino d1. Toleranca širine obroča ± 0,1 mm.

**Tehnični opis**

Debelina b <sub>1</sub>	4 mm
Zunanji Ø	55 mm
Notranji Ø	40 mm
Izvedba	širok
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje