


**Sojemalna ploščica leva, Ø delovnega območja: 26-50 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327650 26-50
GTIN	4019208021652
Razred artikla	35R

Opis**Izvedba:**

Sojemalni nastavki **zzamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.**

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.

Ø vpenjalnega kroga A: 25 mm

Zunanji Ø B: 43 mm

Dolžina C: 30 mm

Ø primerne centrirne konice D: 10 mm

Tehnični opis

Dolžina C	30 mm
Ø vpenjalnega kroga A	25 mm
Ø delovnega območja	26 - 50 mm
Zunanji Ø B	43 mm
Ø primerne centrirne konice D	10 mm

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo