

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329550 30
GTIN	4045197309785
Razred artikla	34D

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

**Standard:****DIN 6343****Točnost:**

**Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

**Napotek:**

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

**Tehnični opis**

Ø vpenjanja	30 mm
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Kot α	15 stopinj
Celotna dolžina L	94 mm
Tip	173 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava