




Sojemalna ploščica leva, Ø delovnega območja: 41-80 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327650 41-80
GTIN	4019208019970
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki **zzamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.**

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.

Ø vpenjalnega kroga A: 40 mm

Zunanji Ø B: 40 mm

Dolžina C: 24 mm

Ø primerne centrirne konice D: 16 mm

Tehnični opis

Dolžina C	24 mm
Ø vpenjalnega kroga A	40 mm
Zunanji Ø B	40 mm
Ø delovnega območja	41 - 80 mm
Ø primerne centrirne konice D	16 mm

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo