

**Sojemalna ploščica leva, Ø delovnega območja: 51-100 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 327650 51-100 |
| GTIN | 4019208019987 |
| Razred artikla | 35R |

Opis**Izvedba:**

Sojemalni nastavki **zzamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.**

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.

Ø vpenjalnega kroga A: 50 mm

Zunanji Ø B: 50 mm

Dolžina C: 24 mm

Ø primerne centrirne konice D: 16 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Dolžina C | 24 mm |
| Ø primerne centrirne konice D | 16 mm |
| Ø vpenjalnega kroga A | 50 mm |
| Zunanji Ø B | 50 mm |
| Ø delovnega območja | 51 - 100 mm |

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo