



**Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4,
Zunanji Ø A: 80 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310500 80
GTIN	4019208028316
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- **Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.**
- **Telo glave je iz litine ali jekla.**
- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 19 mm

Višina brez čeljusti H₁: 39,5 mm

Višina s čeljustmi H₂: 53,5 mm

Centrirni Ø B: 56 mm

Centrirna globina C: 3 mm

4-kotnik za ključ K: 6 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø A	80 mm
Višina brez čeljusti H ₁	39,5 mm
Višina s čeljustmi H ₂	53,5 mm
4-kotnik za ključ K	6 mm
Centrirni Ø B	56 mm
Masa	1,3 kg
Centrirna globina C	3 mm
Maksimalno število vrtljajev	7000 min ⁻¹
Izvertina E	19 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 80 mm

314600 80

Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 80	315000 80
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 80 mm	314620 80