

**Lepilni trakovi ojačani s tkanino Stabilizirano, Širina×dolžina (mm×m): 50X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 53799 se ponaša z zelo dobro lepilno močjo na grobih podlagah. Mogoče ga je ročno odstraniti, je vodoodbojen, odporen proti vremenskim vplivom, strižno trden in zelo gibljiv. Zato je izjemno primeren za različna popravila in konstrukcijska dela ter tudi za pakiranje, povezovanje, lepljenje itd.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Debelina	0,31 mm
Barva	olivno zelena
Dolžina	50 m
Oznaka proizvajalca	53799
Širina	50 mm

Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Raztegljivost	11 %
Nosilni material	Tkanina
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
temperaturna obstojnost do	110 °C
Natezna trdnost	7,7 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	odporno proti obrabi
Finost tkanine	80 struktura
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Povezovanje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Prekrivanje
Uporaba	Lepljenje
Lepilna moč na jeklu	0,47 N/mm
Vrsta izdelka	Lepilni trak