

Garant

**Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4,
Zunanji Ø A: 250mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	310600 250
GTIN	4045197152107
Razred artikla	31R

Opis**Izvedba:**

- **Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.**
- **Telo glave je iz litine ali jekla.**
- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
Obrnljive čeljusti **z lečastim ozobjem.**

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200.

Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 76 mm

Višina brez čeljusti H₁: 82 mm

Višina s čeljustmi H₂: 122 mm

Centrirni Ø B: 200 mm

Centrirna globina C: 5 mm

4-kotnik za ključ K: 12 mm

Tehnični opis

Izvertina E	76 mm
Zunanji Ø A	250 mm
Centrirna globina C	5 mm
4-kotnik za ključ K	12 mm
Centrirni Ø B	200 mm
Masa	25,6 kg
Maksimalno število vrtljajev	2700 min ⁻¹
Višina s čeljustmi H ₂	122 mm
Višina brez čeljusti H ₁	82 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314000 250
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15

Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314620 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314400 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314420 250
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 250	315000 250
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 250	315200 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314600 250