



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,
Zunanji Ø A / stožec: 160/4 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310650 160/4
GTIN	4019208036564
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 42 mm

Višina brez čeljusti H₁: 66 mm

Višina s čeljustmi H₂: 92 mm

Število stojnih vijakov: 3

Velikost stojnih vijakov: 7/16–20

4-kotnik za ključ K: 10 mm

Tehnični opis

Velikost konusa	4
Maksimalno število vrtljajev	4600 min ⁻¹
Velikost stojnih vijakov	7/16–20
4-kotnik za ključ K	10 mm
Izvertina E	42 mm
Zunanji Ø A	160 mm
Višina brez čeljusti H ₁	66 mm
Masa	8,5 kg
Višina s čeljustmi H ₂	92 mm
Število stojnih vijakov	3
Standard	DIN 702-2
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314000 160
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314600 160

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314620 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314020 160
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 160	315200 160
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 160	315000 160