



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,
Zunanji Ø A / stožec: 200/5 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310650 200/5
GTIN	4019208036724
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 55 mm

Višina brez čeljusti H₁: 74,5 mm

Višina s čeljustmi H₂: 107 mm

Število stojnih vijakov: 6

Velikost stojnih vijakov: 1/2–20

4-kotnik za ključ K: 11 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø A	200 mm
Število stojnih vijakov	6
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Višina brez čeljusti H ₁	74,5 mm
Masa	15,5 kg
Izvertina E	55 mm
Višina s čeljustmi H ₂	107 mm
Velikost stojnih vijakov	1/2–20
Velikost konusa	5
4-kotnik za ključ K	11 mm
Standard	DIN 702-2
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 200	315200 200
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 200 mm	314620 200

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 200 mm	314600 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314000 200
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 200 mm	314420 200
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 200	315000 200
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 200 mm	314400 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314020 200