



## Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4, Zunanji Ø A: 200 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310500 200
GTIN	4019208025698
Razred artikla	36R

### Opis

#### Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

#### Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

#### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

**Napotek:**

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhlm

Izvertina E: 55 mm

Višina brez čeljusti H<sub>1</sub>: 73,5 mm

Višina s čeljustmi H<sub>2</sub>: 106 mm

Centrirni Ø B: 160 mm

Centrirna globina C: 4 mm

4-kotnik za ključ K: 11 mm

## Tehnični opis

Masa	14,6 kg
Izvertina E	55 mm
Centrirni Ø B	160 mm
Centrirna globina C	4 mm
Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	106 mm
Zunanji Ø A	200 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min <sup>-1</sup>
4-kotnik za ključ K	11 mm
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	73,5 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhlm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

## Pribor

Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 200

315000 200

314020 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave  
200 mm

Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave  
200

315200 200

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave  
200 mm

314600 200

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave  
200 mm

314420 200

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave  
200 mm

314620 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave  
200 mm

314000 200

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave  
200 mm

314400 200