



Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4, Zunanji Ø A: 125 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310100 125
GTIN	4019208027289
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 32 mm

Višina brez čeljusti H₁: 56 mm

Višina s čeljustmi H₂: 78,5 mm

Centrirni Ø B: 95 mm

Centrirna globina C: 4 mm

4-kotnik za ključ K: 9 mm

Tehnični opis

Višina brez čeljusti H ₁	56 mm
Izvertina E	32 mm
Centrirna globina C	4 mm
Masa	4,5 kg
4-kotnik za ključ K	9 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Višina s čeljustmi H ₂	78,5 mm
Zunanji Ø A	125 mm
Centrirni Ø B	95 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Litina
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 125 mm

314600 125

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 125 mm	314000 125
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 125 mm	314400 125
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 125	315200 125
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 125 mm	314620 125
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 125 mm	314420 125
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 125 mm	314020 125