

Garant**HT-vpenjalna glava, BT 40 kratek, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303450 20
GTIN	4045197513090
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Zelo velika celotna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Aksialen pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), izvedba HT (High Torque), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
- Temperaturna odpornost do 120 °C.

Uporaba:

Zlasti za rezkanje v področju grobega odrezovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Napotek:

Pazljivo pri predolghih orodjih in obdelavi TPC.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	45 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Previsna dolžina A	72,5 mm

primerna reducirna puša	302160; 302155; 302150; 302165
Zunanji Ø D	49 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40