



Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4, Zunanji Ø A: 250 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310500 250
GTIN	4019208026053
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 76 mm

Višina brez čeljusti H₁: 82 mm

Višina s čeljustmi H₂: 122 mm

Centrirni Ø B: 200 mm

Centrirna globina C: 5 mm

4-kotnik za ključ K: 12 mm

Tehnični opis

4-kotnik za ključ K	12 mm
Višina s čeljustmi H ₂	122 mm
Izvertina E	76 mm
Masa	25,7 kg
Centrirna globina C	5 mm
Višina brez čeljusti H ₁	82 mm
Zunanji Ø A	250 mm
Centrirni Ø B	200 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314400 250
--	------------

Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 250	315200 250
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 250	315000 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314000 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314420 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314620 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314600 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250